



UV-arbejdslampe med batteri, Type: UV-LIGHT



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081525 UV-LIGHT
GTIN	5708997358016
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

UV CURING. LED-speciallamper til hurtig hærdning ved anvendelse af UV-hærdende grunderinger, spartelmasse, lak og klæbestoffer. Flexibel batteri-LED-håndlygte til UV-hærdning af små og mellemstore flader. Hærdningsflade Ø 10 cm. Inkl. ladestation, Li-ion-batteri (2,6 Ah).

Funktion:

IP30: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 2,5$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Teknisk beskrivelse

Batterispænding	3,7 V
Beskyttelsesklasse IP	IP 30
Brændetid	1,5 h
Akku-kapacitet	2,6 Ah
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion

Samlet længde	190 mm
UV-strålingens bølgelængde	390 nm
Energiforsyning	Batteridrevet
ATEX-zone	Ingen
Produkttype	Arbejdslygte