

**Fræsestift Z7 – middel, krydsfortandet, HM, Type: AS0820****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540750 AS0820
GTIN	4045197723468
Artikelklasse	52D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skaft-Ø 6 mm.

**HOLEX**-fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltyper med høj robusthed og skærekanter med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiametere er større end skaftdiametere; ellers er også skaftet af hårdmetal. **Form cylinder (ZYAS), med endefortanding.**

**Anvendelse:**

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

**Teknisk beskrivelse**

Hoved-Ø	8 mm
Fortanding, finhedsgrad	middel
Fortandingstype	kryds-fortandet
Formbeskrivelse	Cylinder med endefortanding
Samlet længde	64 mm
Fortanding kort betegnelse	Z7
Form	AS0820
Skaft-Ø	6 mm
Hovedlængde	19 mm
Serie	Fortanding Z7

Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
Uni	egnet		