




## Indvendige finmåleapparater KT, Måleområde: 55-250mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	435125 55-250
GTIN	2050001051066
Artikelklasse	46D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sammenlignende topunkts-måleapparat baseret på **Schwenk-udførelsen**. Til måling af indvendige profiler og indvendige fortandinger, kærvtandinger og kilenavprofiler. Høj nøjagtighed og pålidelighed takket være segmentvending af følerboltvandrigen. Afdækning af et stort måleområde som følge af udskiftelige måleindsatser. Til fastspænding af kugleindsatser er måleindsatserne forsynet med indvendigt gevind. Kugleindsatsernes HM-kugler fås allerede fra Ø0,5mm i intervaller på 0,001 mm (tolerance < 2 µm).

#### Leveringsomfang:

Apparatholder med føletap og måleindsatser, uden kugleindsatser og displayenhed.

#### Specialtilbehør:

Kugleindsatser med HM-kugler, my-måleur nr. 434674, induktivt my-måleur nr. 434670, måleur med venstregående skala 434807, str. 10, digitalt måleur 434322.

#### Bemærk:

Udførelse som måledorn til sikker og hurtig måling uden udsving på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Gentagelsespræcision uden måleur	0,5 µm
Antal målebolte	7
Antal måleskiver	3
Måledybde	177 mm

Måleområde	55 - 250 mm
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	2-punkts indvendigt finmåleapparat

## Tilbehør

My-måleur ± måleområde / aflæsning 130/5 µm	434674 130/5
My-måleur ± måleområde / aflæsning 250/10 µm	434674 250/10
My-måleur ± måleområde / aflæsning 50/1 µm	434674 50/1
Induktivt my-måleur Extramess Type 2001	434670 2001
My-måleur ± måleområde / aflæsning 25/0,5 µm	434674 25/0,5