

**Minifræsestift Z7 – middel, krydsfortandet, HM, Type: H0307****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	546910 H0307
GTIN	4045197724328
Artikelklasse	52D

**Beskrivelse****Udførelse:**

**HOLEX**-fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltyper med høj robusthed og skærekanten med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiametere er større end skaftdiametere; ellers er også skaftet af hårdmetal.

HM-mini-fræsestifter med skaft-Ø 3 mm.

**Anvendelse:**

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

**Teknisk beskrivelse**

Fortanding, finhedsgrad	middel
Fortandingstype	kryds-fortandet
Samlet længde	38 mm
Formbeskrivelse	Flamme
Fortanding kort betegnelse	Z7
Form	H0307
Hoved-Ø	3 mm
Skaft-Ø	3 mm
Hovedlængde	6 mm
Serie	Fortanding Z7
Skæremateriale	HM

Produkttype

Fræsestift

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
Uni	egnet		