



Minifræsestift Z7 – middel, krydsfortandet, HM, Type: A0613



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	546910 A0613
GTIN	4045197723789
Artikelklasse	52D

Beskrivelse

Udførelse:

HOLEX-fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltyper med høj robusthed og skærekanten med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiametere er større end skaftdiametere; ellers er også skaftet af hårdmetal. HM-mini-fræsestifter med skaft-Ø 3 mm.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

Teknisk beskrivelse

Fortanding, finhedsgrad	middel
Form	A0613
Hoved-Ø	6,3 mm
Samlet længde	45 mm
Fortanding kort betegnelse	Z7
Formbeskrivelse	Cylinder
Fortandingstype	kryds-fortandet
Skaft-Ø	3 mm
Hovedlængde	12,7 mm
Serie	Fortanding Z7
Skæremateriale	HM

Produkttype

Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
Uni	egnet		