

**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 40/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250022 40/19
GTIN	4062406119256
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	CN.. 1906..
ISO-kode holder	PCKNR/L 4040S19
Hovedlængde L <sub>1</sub>	45 mm
Fjederstiftsæt	259047 1
Underlægsplade	259031 17
Knæled	259015 1
Samlet længde L	250 mm
Plattestørrelse	19 mm
Fjedersæt	259044 1
Skaftstørrelse	40 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	50 mm
Knæledsskrue	259018 1
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Fjedersæt10 dele Type 7	259044 7
Underlagsplatte Type 36	259031 36
Knæledsskrue Type 13	259018 13
Fjederstifsæt10 dele Type 1	259047 1
Fjedersæt10 dele Type 1	259044 1
Underlagsplatte Type 16	259031 16
Knæledsskrue Type 1	259018 1
Knæled Type 13	259015 13
Knæled Type 1	259015 1