

ALLURIS

FMI-B50 digital præcisionskraftmåler (USB), Måleområde: 50N**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	478987 50
GTIN	4260244680666
Artikelklasse	47F

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Robuste kraftmålere til i betjeningsvenligt trykstøbt aluminiumshus til tryk- og trækkræfter fra 0,001 til 2500 N.**
- **Overbelastningsbeskyttelse op til 500 % og beskyttet målebølge.**
- **Monteringsgevind til yderligere håndtag.**
- **Præcis positionering i teststativer med føringsspids.**
- **Høj målehastighed til præcis spidsværdiregistrering til beregning af brud- eller rivestyrken.**
- **Måleværdihukommelse med statistik- og grænseværdiovervågning.**
- **USB-port til dataoverførsel til pc.**

Fordel:

Dataanalyse og styring af teststativ i kombination med motoriske teststativer. **Inklusive DAKS-kalibreringsattest.**

Funktion:

IP40: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Anvendelse:

Måling af tryk og trækkræfter inden for kvalitetskontrol og produktion. Kan også anvendes som mobil håndmåler udendørs og i teststativer eller andre anordninger. Monteringsgevindet, der er integreret i huset, anvendes til fastgørelse i teststativer eller til montering af yderligere håndtag.

Leveringsomfang:

Kraftmåler i opbevaringskuffert, monterbart tilbehør til kraftpåvirkning (fladhoved, nothoved, konus, krog) og kvikguide.

Software FMI-AnalyzePro+.

Teknisk beskrivelse

Længde	150 mm
Højde	29 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 40
Fejlgrænse	$\pm 0,15$ maksimalværdi (± 1 ciffer) %
Bredde	82 mm
Tilslutningsgevind	M6
Måleområde	50 N
Opløsning	0,01 N
Energiforsyning	Med kabel
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Kraftmåler