

**Garant**

**Rundsavsklinge, metal, vekselfortanding med affasning universal, Klinge-Ø D: 136mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584095 136
GTIN	4062406133511
Artikelklasse	51S

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Forsynet med hårdmetal**, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning. **Med holderborings-Ø 20 mm.**

**Anvendelse:**

Til rundsave, pladesave, pendulsave samt kap- og geringssave.

**Universal**-rundsavsklinge til savning af **forskellige emner** som for eksempel **flad- og vinkeljern**, aluminium og andre jernfrie metaller. Flade tænder med affasning op til Ø 250 mm, veksel-tænder med affasning fra Ø 300 mm.

**Bemærk:**

**Yderligere rundsavsklinger finder du under gruppe 17.**

**Teknisk beskrivelse**

Borings-Ø	20 mm
Antal tænder	30
Skærebredde B	1,6 mm

Produkttype

Rundsavklinge