



Supercut Batteri, Type: 7129276SET



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077805 7129276SET
GTIN	4014586884301
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Markedsførende oscillerende værktøjer i tre forskellige effektklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i ny udførelse med **Starlock værktøjsholder** (forbedret kraftoverførsel der giver op til 35 % større arbejdstempo).

- **Næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder (savning, slibning, skrabning, skæring, raspning) med oscillerende bevægelser (lav støvudvikling).**
- **Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet af hensyn til en optimal arbejdsindsats.**
- **Maksimal kvalitet og stabilitet vha. metal-gearkasse og konsekvent anvendelse af kugle- og nålelejer.**
- **Optimal håndtering takket være det ergonomiske design med softgrip og lav vægt.**

SuperCut – den mest effektive oscilleringsenhed med den største fremdrift i arbejdet til professionel brug.

- **Kraftig oscillationsbevægelse: 2 × 2,0 vinkelgrader amplitude.**
- **Anti-vibrationssystem med selvbærende motor (hus-fracobling).**

Batteri-oscilleringsenhed med **børsteløs EC-motor**.

Akku-maskine af nyeste generation med samme ydelse som en netdrevet maskine.

Norm:

SuperCut – den mest effektive oscilleringsenhed med den største fremdrift i arbejdet til professionel brug.

- **Næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder (savning, slibning, skrabning, skæring, raspning) med oscillerende bevægelser (lav støvudvikling).**

- **Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet af hensyn til en optimal arbejdsindsats.**
- **Maksimal kvalitet og stabilitet vha. metal-gearkasse og konsekvent anvendelse af kugle- og nålelejer.**
- **Optimal håndtering takket være det ergonomiske design med softgrip og lav vægt.**

Leveringsomfang:

Lader, kuffert.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under 073835 ff. og 073845.

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Fein type E 18 V

Producentbetegnelse: AFSC 18 QSL

Akku-kapacitet: 6 Ah

Batterispænding: 18 V

Værktøjsholder: StarlockMax, StarlockPlus, Starlock

Svingningstal: 10000 - 19500 min⁻¹

Svingningsvinkel: 4 grader

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	AFSC 18 QSL
Vægt	1,8 kg
Batterispænding	18 V
Svingningstal	10000 - 19500 min ⁻¹
Akku-kapacitet	6 Ah
Værktøjsholder	StarlockMax, StarlockPlus, Starlock
Hjørnemål, slibesål	80 mm
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	2
Svingningsvinkel	4 grader
Energiforsyning	Akkudrevet
Emballage	Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Produkttype	Oscilleringsenheder

Tilbehør

Akku lithium-ion Akku-type, akku-spænding FE18 V	073834 FE18
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073835 FE18
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073837 FE18
Akku lithium-ion Akku-type, akku-spænding FE18 V	073838 FE18
Akku lithium-ion Akku-type, akku-spænding FE18_E V	073838 FE18_E
Batterilader Type FE80	073845 FE80