

**Garant****HiPer-Drill basiselement, 3xD, Ø DC: 35mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 231605 35     |
| GTIN                | 4045197725950 |
| Artikelklasse       | 21S           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Utrolig hurtig tilspænding og maksimal performance takket være optimalt afstemte geometrier og materialer.**
- **Præcis positionering af skærforsatsen takket være den primeformede platteholder og sikre spænding takket være boringen i midten.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand. (Til boringer op til nøjagtighed IT9)**
- **Skaftstøtte af hensyn til optimal stabilitet under brugen.**

**Anvendelse:**

Stående og roterende anvendelse. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

**Bemærk:**

Spændeskruen skal udskiftes ved hver femte udskiftning af skæreforsatser.

Yderligere mål op til Ø 50,99 mm kan leveres på forespørgsel.

Af hensyn til optimalt rundløb kræves opspænding i hydroekspansionspatron (f.eks. nr. 302026 str. 20).

Spænd altid bor så kort som muligt af hensyn til en optimal stabilitet.

**Teknisk beskrivelse**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Spændeskruer               | 231999 20IP1 (7,5 Nm) |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 32 mm                 |
| Nyttelængde L <sub>1</sub> | 106 mm                |
| Ø-område D <sub>c</sub>    | 35 - 35,99 mm         |
| Skaftlængde L <sub>s</sub> | 60 mm                 |
| Serie                      | HiPer-Drill           |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Antal skær Z     | 2                       |
| Samlet længde L  | 218 mm                  |
| Udførelse        | 3xD                     |
| Skaft            | ISO 9766                |
| Boranvendelse    | Betinget skrå forboring |
| Boranvendelse    | Betinget skrå udgang    |
| Boranvendelse    | Betinget tværboring     |
| Boranvendelse    | Betinget pakkeboring    |
| Indvendig køling | ja                      |
| Produkttype      | Vendeplattebor          |

## Tilbehør

|   |              |
|---|--------------|
| Torx Plus® skrue Drev 20IP  | 231999 20IP  |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP   | 674252 20IP  |
| 8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm       | 659874 50    |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm | 659906 1600  |
| Torx Plus® skrue Drev 20IP1   | 231999 20IP1 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm | 659957 1600  |