

**Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225615 50/4
GTIN	2050001929945
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræser med dobbeltsidede vendeskærsplatter.

Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsudførelse samt vendeskærsplatternes geometrier og skærevinkel sikrer en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekræfter og dermed en høj rentabilitet.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	50 mm
passende vendeskærsplatter	WNMU 0806..
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	8 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Vendeplatteskrue	229700 (T15; 4,2 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Antal skær Z	4
Skaftudførelse	med boring

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229700
-------------	--------