

**TMSERROR, M: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1855 M10
GTIN	4045197735126
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Form C** (ansnit 2 – 3 gevind).**Som nr. 135855.****Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	1,5 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Kernehul-Ø	8,5 mm
Skaftfirkant □	8 mm
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 371
Samlet længde L	100 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M10
Indhold	10

Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	Højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	4 m/min	M
CuZn	betinget egnet	12 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		

Tilbehør

SpiraltapperHSS-E form C M M10	135855 M10
--------------------------------	------------