



Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue IMICRO, Måleområde: 100-125mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428830 100-125
GTIN	7630041117110
Artikelklasse	45A

Beskrivelse

Udførelse:

Digital indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til **ultrapræcis måling** af borer, selv ved store måledybder. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (**ingen hælningsfejl** af første orden). Selvcentrerende og selvjusterende. Enkel, direkte aflæsning på kontrastrigt digitalt display. Patenteret **CAPA μ -målesystem**. Måleflader i hårdmetal (HV5–1300).

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Specialtilbehør:

Toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428802, datakabel, radiosender nr. 498921, radioadapter nr. 498924.

Bemærk:

Centreringsanordninger til store måledybder på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	100 - 125 mm
Måledybde med maks. forlænger	1600 mm
Mål a	26 mm
Standardmåledybde	100 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,001 mm

Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	RS232C-interface.
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

DAkKS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022500 200

Tilbehør

ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 110 mm	484030 110
Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 5/150	428802 5/150
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 5/500	428802 5/500