

Garant**GARANT Master Titan HM-fræser med flere spånbrydere TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	203122 10
GTIN	4062406120078
Artikelklasse	11Z

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-fræser til universel anvendelse **udviklet specielt til brug i forbindelse med TPC.**

Forstærket kerne.

Optimeret bøjebudstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater.

Anvendelse:

Specielt til fræsning af **titan og titanlegeringer.**

Bemærk:

h_{\max} : Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.

$a_{e\max}$: = $0,08 \times D$ til TPC-bearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	30 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Skærlængde L_c	22 mm
Spånmidtertykkelse h_{\max} til TPC-fræsning i titan > 850 N/mm ²	0,06 mm
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	DIN 1835 B med h5

Antal tænder Z	6
Samlet længde L	73 mm
Afbalanceringsgrad med skaft	G 2,5 med HB
Skaft-Ø D _s	10 mm
Fristilling-Ø D ₁	9,8 mm
Skær-Ø D _c	10 mm
Hjørneafrundning r _v	0,2 mm
Serie	Master Titan
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,08×D
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	TPC
Farvering	pink
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Ti > 850 N/mm ²	egnet	120 m/min	S
våd, maksimal	egnet		