

**TMSERROR, M: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1645 M10
GTIN	4045197734914
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:****Med skæreansnit.****Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter.****Som nr. 132645. Toleranceklasse: ISO 2 6H****Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	8,5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Samlet længde L	100 mm
Antal spånnoter	3
Skaftfirkant □	8 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	10 mm
Gevindstigning	1,5 mm
Norm	DIN 371
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Gevinddybde	30 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M10
Indhold	10
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snitter

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	4 m/min	M
CuZn	betinget egnet	12 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		

---

## Tilbehør

SpånbrydertapperHSS-E M M10

132645 M10