



Båndsliber GHB15-50, Type: 79030200



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077780 79030200
GTIN	4014586884547
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

1.500-W-motor, justerbare greb, drejelig påbygningsmotor, båndskift uden brug af værktøj, rund udsparring til rør- og profilm bearbejdning. Ideel til bearbejdning af rustfrit stål, da omdrejningstallet kan reguleres.

Leveringsomfang:

Båndslibemaskine, 1 slibebånd, korn 36.

Bemærk:

Passende bånd finder du under nr. 558444. Andre bånd kan leveres på forespørgsel.

Producentbetegnelse: GHB 15-50 INOX

Effektforbrug: 1500 W

Omdrejningstalområde: 2500 - 7900 min⁻¹

Båndbredde: 50 mm

Båndlængde: 1000 mm

Vægt: 5,6 kg

Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN

< 2,5 m/s²

Producentbetegnelse	GHB 15-50 INOX
Båndlængde	1000 mm
Vægt	5,6 kg
Båndbredde	50 mm
Effektforbrug	1500 W
Omdrejningstalområde	2500 - 7900 min ⁻¹
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Båndslibere

Tilbehør

Slibebånd Cubitron™II 947A Korn 120	558444 120
Slibebånd Cubitron™II 947A Korn 40	558444 40
Slibebånd Cubitron™II 947A Korn 60	558444 60
Slibebånd Cubitron™II 947A Korn 80	558444 80
Slibestation GHBD Type 99001012	077782 99001012