

CARTEC**Drejebeslag, Gevind-Ø: M20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	086486 M20
GTIN	8013429800092
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse**Udførelse:**

360° drejeligt anhugningspunkt, der kan påskrues, til løftning af tunge laster, med kuglelejer, 100 % kontrolleret for revner, **certificeret af DGUV, sikkerhedsfaktor 4** i alle retninger.

Bemærk:**SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.**

Bæreevne WLL SF 4:1: 2 t

Holdebredde på bolt A: 34 mm

Øjebredde B: 16 mm

Mål C: 57 mm

Bolt-Ø D: 50 mm

Mål E: 61 mm

Teknisk beskrivelse

Bolt-Ø D	50 mm
Mål E	61 mm
Holdebredde på bolt A	34 mm
Øjebredde B	16 mm

Mål C	57 mm
Højde H	131 mm
Bæreevne WLL SF 4:1	2 t
Gevind-Ø	M20×30
Produkttype	Drejebeslag