

ALZMETALL
we drive productivity**Søjleboremaskine ALZTRONIC, Maks. bor-Ø i stål: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	076563 16
GTIN	2050002043541
Artikelklasse	03P

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektiv, langtidsholdbar og præcis søjleboremaskine. Multi-Touch-display med ridsefast glasoverflade giver optimal læsbarhed. Nem og ensartet vejledning til betjening med piktogrammer på displayet. Digital boreddybdevisning med nulpunktsfastlæggelse. Standardudstyr:

- **5 tommeres TFT - LCD-display med berøringsfunktion: Manuel indtastning af spindlens referenceværdi for omdrejningstal, visning af det faktiske omdrejningstal, integreret boreddybdevisning med nulpunktsoverførsel ved berøring, virtuel boreddybde-skala på displayet, visning af maskinens tilstand og advarsler på displayet, serviceoplysninger, valgbare betjeningsprog: DE/ EN / FR / ES / IT / NL / RU.**
- **Vekselstrømsmotor 230 volt, 50 Hz.**
- **Tilslutningsstik færdigmonteret, kabellængde 3 m.**
- **Omdrejningstallet indstilles trinløst med potentiometer.**
- **Tre separate følere til højreløb - venstreløb - stop (spindlen standses med en bremsefunktion).**
- **Spindlen beskyttes af en elektrisk sikring.**
- **Paddehattetrykknop (med indgreb) til NØDSTOP.**
- **Hovedafbryder, aflåselig.**
- **Lakering: DD-strukturmalning signalhvid RAL 9003, PANTONE 7545c, sort.**

Med stift borehoved og højderegulerbart og drejeligt maskinbord

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Bemærk:

Flere søjleboremaskiner og valgfrit udstyr som f.eks. LED-maskinlampe, teknologicomputer osv. fås på forespørgsel. Fås med gevindskæreenhed som ekstraudstyr.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	ALZTRONIC i16
Søjle-Ø	65 mm
Afstand spindelgrundplade, minimal	437 mm
maks. omdrejningstal	100 - 2000 min ⁻¹
Spindelvandring	80 mm
Maskinbord, bredde, effektiv støtteflade	240 mm
Maskinbord, længde, effektiv støtteflade	300 mm
Værktøjsholder	MK2
Maks. gevindbor-Ø i stål	M12
Effektforbrug	700 W
Tilspænding	manuelt
Antal T-noter	2
Maskingrundplade, højde, effektiv støtteflade	240 mm
T-not-afstand	80 mm
Maskingrundplade, bredde, effektiv støtteflade	300 mm
Maks. bor-Ø i stål	16 mm
T-notens nominelle mål	12 mm
Vægt	83 kg
Afstand spindelmaskinbord, minimal	75 mm
Afstand spindelmaskinbord, maksimal	357 mm
Udladning	190 mm
Afstand spindelgrundplade, maksimal	437 mm
Højdeindstilling af maskinbord	Håndsving

Energiforsyning	Med kabel
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Produkttype	Boremaskine