



Universalhulsav uden centrerbør, Bor-Ø: 65mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	788041 65
GTIN	4058546228736
Artikelklasse	76G

Beskrivelse

Udførelse:

Hårdmetaltænder giver længere levetid, også ved boring i tætte materialer. Brede og dybe spånrum gør det let at fjerne borekernen. Det aggressive tandgeometri giver op til 10x hurtigere borehastighed sammenlignet med bimetal-hulsave. Perfekt til brug inden for elektronik- og installatørbranchen.

Anvendelse:

Til boring af større huller og gennembrud i forskellige materialer: Murværk, letvægtsmaterialer, kunststof og træ. Ikke egnet til anvendelse i hårde materialer som beton, granit, natursten og hårde tegn med en hårdhed på over 30 N/mm².

Bemærk:

Kun til rotationsboring (ikke slagboring)!

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Maks. skæredybde	60 mm
Anvendelse til	Kontakt-, hulmurs- og fordelerdåser, indbygningsarmaturer
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring

Skæremateriale	HM
Produkttype	Hulsav