



Antræksbolte Mazak, form A, med boring, Passer til konus: 40M7



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	308670 40M7
GTIN	4062406120450
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse

Udførelse:

- Plandrejet på endefladen.

Tætnet.

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

- Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
- I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
- I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

Bemærk:

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment. Der findes ingen passende spændenøgle.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	41,25 mm
Passer til konus	40
Borings-Ø	7 mm
Maks. tilspændingsmoment	50 Nm

L ₁	16,25 mm
Passer til konusdorn med farvekode	SK 40
Hoved-Ø D ₁	18,79 mm
Gevind M	M16
Krave-Ø D	21,8 mm
Nøglestørrelse	19 mm
Boreegenskab	med boring
Spændebolt-standard	CAT
Produkttype	Antræksbolte