

**JEPSON** POWER**HM-rundsavsklinge Drytec® Ø 230×25,4 mm, til INOX, Antal tænder: 84****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078239 84
GTIN	4260052460344
Artikelklasse	07E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Hårdmetalbestykket rundsavsklinge til præcise snit.

- **Arbejdssikkerhed: Tyndvægget, lav vibration, støjreduceret.**
- **Meget lange standtider.**
- **Høj skærekvalitet.**
- **5× efterslibning mulig.**
- **Universelt anvendelig til stål, kunststoffer, ikke-jernholdige metaller (ikke nr. 078236).**

**Bemærk:**

Andre specialsavklinger f.eks. til aluminium eller INOX kan leveres på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Antal tænder	84
Tandantal optimeret til	plader, sandwich-paneler
Skærebredde B	2 mm
Passer til	078234 str. 8230
egnet til materiale	til INOX

Produkttype

Rundsavklinge