

3M**Grovrengøringskive (SiC), XT-DC, Skive-Ø: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	555934 150
GTIN	68410001133739
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Grovrengøringskiver med syntetisk nylonfleece med jævnt fordelte slibekorn. Åben struktur, stopper ikke til.

Kantstabil, ekstremt høj slibehastighed og standtid. Ideel til fjernelse af glødeskaller.

Anvendelse:

Radial anvendelse på fleksible aksler og ligeslibere. Til fjernelse af rust, fjernelse af lak, rengøring af svejsesamlinger og fjernelse af overfladesnavs.

Teknisk beskrivelse

Anbefalet omdrejningstal	4000 min ⁻¹
Skive-Ø	150 mm
Borings-Ø	13 mm
Tykkelse	15 mm
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse	SiC

Hårdhedsgrad	meget hård
Finhedsgrad	ekstra grov
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	XT-DC
Produkttype	grovrengøringsfiber

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Spændedorn Antal skiver, der skal spændes 1-2	556380 1-2
---	------------

Spændedorn Antal skiver, der skal spændes 1

556380 1