

Garant**Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 922EHM****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	588600 922EHM
GTIN	4045197726858
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Bajonetsavklinger **til metal. HM-tandliste** for maksimal standtid på INOX.

Bemærk:

Reducer omdrejningstal, arbejde uden pendulfunktion, anvend kølemiddel.

Teknisk beskrivelse

Metalprofil (lukket)	< 100 mm
Klingelængde	150 mm
Egnet til	_922EHM
Antal klinger	1
Tanddeling	1,4 mm
Skæretype	Lige snit, fint
Savklingemateriale	HM
Pladetykkelse (massiv plade)	2-4 mm
optimeret til materiale	INOX
Betegnelse	922EHM
Drevmaskine	Bajonetsav
Produkttype	Bajonetsavklinge

