

Garant**Roterende pinol til udskiftningsindsats, Type: HSK40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320617 HSK40
GTIN	4062406127237
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Affjedret udførelse til aksial længdeudligning under bearbejdningen.**
- **Komplet hærdet og slebet. Vedligeholdelsesfri som følge af varig smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer snavs og kølemiddel i at trænge ind.**

Beskrivelse:

Centerspidsen bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Fleksibel anvendelse takket være udskiftelige indsats. Universel anvendelse på revolverhoved og modspindel i CNC-maskiner.

Specialtilbehør:

Udskiftelige indsats, nr. 320625.

Bemærk:

Udskiftning af indsatserne på nøglefladerne ved at dreje i modgående retning.

Teknisk beskrivelse

passer til farvekode	K12
Samlet længde L	115 mm
Nyttelængde L ₁	95 mm

Skaft-Ø D ₁	12 mm
Fjedervandring	3 mm
Til emnevægt	300 kg
Hus-Ø D	44 mm
maks. omdrejningstal	3000 min ⁻¹
Rundløbsfejl	0,01 mm
Adapter	HSK 40
Produkttype	Centrerspids