

Garant**HM-fræser MTC, ubelagt, Ø DC: 7,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202243 7,5
GTIN	4062406127442
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **excentrisk afrunding** og ekstra **polerslibning** i spånrummene af hensyn til **fremragende spåntransport** i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.

Længder svarende til **DIN 6527 lang**.

Anvendelse:

Specielt til **MTC (Multi Task Cutting)**-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	63 mm
Skafform	HA
Fristilling-Ø D ₁	7,1 mm
Skær-Ø D _c	7,5 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tolerance, nom. Ø	h6
Skaft-Ø D _s	8 mm
Tilspænding f _z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,04 mm
Tilspænding f _z til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,03 mm
Antal tænder Z	3

Hjørnefasbredde ved 45°	0,2 mm
Afbalanceringsgrad med skaft	G 2,5 med HA
Skærlængde L_c	21 mm
Spiralvinkel	45 grader
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	25 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	W
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	MTC
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu	egnet	190 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	150 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	120 m/min	N
PMMA akryl	egnet	180 m/min	N
PE-HD	egnet	130 m/min	N
PA 66	egnet	150 m/min	N
PEEK	egnet	130 m/min	N
PF 31	egnet	110 m/min	N

Honeycomb, sandwich	betinget egnet	180 m/min	N
Cu	egnet	120 m/min	N
CuZn	egnet	150 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		
Services			

Skaftslibning Type HB

129100 HB