

LENOX **Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 6118G****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	588735 6118G
GTIN	082472210958
Artikelklasse	58Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Aggressivt, **buet klingedesign** med optimeret tyngdepunkt af hensyn til hurtigere savning. Længere standtid takket være **TiN-belægning**.

Leveringsomfang:

5 dele

Teknisk beskrivelse

Antal klinger	5
Klingelængde	150 mm
Skæretype	Lige snit, fint
Skæretype	Vinkelpræcist snit
Savklingemateriale	BiM
Metalprofil (åben)	< 100 mm
Tanddeling	1,4 mm
Pladetykkelse (hulplade)	1,5-4 mm
Egnet til	_6118G
optimeret til materiale	INOX
Betegnelse	6118G3
Produkttype	Bajonetsavklinge

