

Mitutoyo**T-not-mikrometerskrue, Måleområde: 0-25 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421895 0-25
GTIN	4946368012605
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med ikke-roterende spindel og affladet måleskær. Målespindel og ambolt i hærdet stål, matforkromede betjenings- og aflæsningselementer.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

Emballage: Stabil boks

Måletromleinddeling: 1/50 mm

Kalibrering: B1

Aflæsning: 0,01 mm

Spindel-Ø: 8 mm

Spindelstigning: 0,5 mm

Måleskær, bredde: 0,75 mm

Måleskær, længde: 6,5 mm

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,01 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Spindel-Ø	8 mm
Måleskær, længde	6,5 mm
Måleskær, bredde	0,75 mm
Kalibrering	B1

Spindelstigning	0,5 mm
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Specialbøjlemikrometerskrue

Services

DAkkS-kalibrering Mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	012060 100
Kalibrering Mikrometerskrue Maks. måleområde 25 mm	012050 25