

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M46X2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130015 M46X2
GTIN	4062406152963
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse**

Spånbrydertapper til bundhuller M46X2 Gevindtype: M/MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 44 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	44 mm
Gevinddybde	115 mm
Skaftfirkant □	29 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	2 mm
Gevind-Ø	46 mm
Norm	DIN 371
Samlet længde L	250 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H

Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Antal spånnoter	4
Gevindtype	M/MF
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Antal skær Z	4
Gevindstørrelse	M46x2
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

