

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 10 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	201303 10
GTIN	4062406155513
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 2

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Antal tænder Z: 2

Skærlængde L_c : 14 mm

Samlet længde L: 66 mm

Skaft-Ø D_s : 10 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	66 mm
Spiralvinkel	30 grader
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaftform	HB
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm

Antal tænder Z	2
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm
Skærlængde L_c	14 mm
Skær-Ø D_c	10 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skaftfræser