



## High-performance-fræser MFH mini, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 20/3mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221955 20/3
GTIN	4960664741366
Artikelklasse	250

### Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
Antal skær Z	3
Skær-Ø $D_c$	20 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Udhængslængde $L_1$	50 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	101 mm
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Ø $D_3$	13 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{maks}}$	38 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{min}}$	33 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	1,52 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	11,3 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	15 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------