



Batteri-multimaterialeskærer, Type: M12FCOT-0



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078204 M12FCOT-0
GTIN	4058546225636
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

FUEL **batteri-multimaterialeskærer** med 76 mm klinge til en skæredybde på 16,3 mm.

Leveringsomfang:

Uden batteri og uden lader. 1 × diamantklinge, 1 × HM-slibeark, 1 × metalskærehjul, 1 × justerbar støvudsugning.

Bemærk:

Passende reservebatterier og tilbehør finder du fra nr. 073814.

Passende skæreskive finder du under nr. 563050 str. 75.

Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Producentbetegnelse	M12FCOT-0
Vægt	1 kg
Savklinge-borings-Ø	10 mm
Batterispænding	12 V

Maks. vibration iht. EN	2,9 m/s ²
maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	0
Maks. skæredybde	16,3 mm
Maks. skive-Ø	76 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Sav

Tilbehør

Akku-startsæt Type M12NRG4	073839 M12NRG4
Lille skæreskivePREMIUM*** EKSTRA SMAL Skive-Ø 75 mm	563050 75
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Li-Ion system M12B6 Akku-type MB12	073829 MB12
Li-Ion system M4B2/M12B2 Akku-type MB12	073814 MB12
Li-Ion system M12B4 Akku-type MB12	073815 MB12
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC