

JEPSON POWER**HM-rundsavsklinge Drytec® Ø 230×25,4 mm, til INOX, Antal tænder: 60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078239 60
GTIN	4260052462850
Artikelklasse	07E

Beskrivelse**Udførelse:**

Hårdmetalbestyktet rundsavsklinge til præcise snit.

- **Arbejdssikkerhed: Tyndvægget, lav vibration, støjreduceret.**
- **Meget lange standtider.**
- **Høj skærekvalitet.**
- **5× efterslibning mulig.**
- **Universelt anvendelig til stål, kunststoffer, ikke-jernholdige metaller (ikke nr. 078236).**

Bemærk:

Andre specialsavklinger f.eks. til aluminium eller INOX kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Antal tænder	60
Tandantal optimeret til	materialetykkelse 4 – 5 mm, gitter, aluminium
Skærebredde B	1,4 mm
Passer til	078234 str. 8230

egnet til materiale

til INOX

Produkttype

Rundsavklinge