



High-performance-fræser MFH mini, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 25/5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221955 25/5
GTIN	4960664741397
Artikelklasse	250

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	18 mm
Maks. skæredybde a _{p,maks}	1 mm
Udhængslængde L ₁	60 mm
Samlet længde L _{i,alt}	117 mm
Skær-Ø D _c	25 mm
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Skaft-Ø D _s h6	25 mm
Antal skær Z	5
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	43 mm
Rampingvinkel α _{maks}	1,05 grader
Ramplinglængde L for α _{maks}	16,3 mm
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------