

JEPSON POWER

Metalrundsav, Type: 9435**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078231 9435
GTIN	27168943512
Artikelklasse	07E

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektive metalrundsave til sikker savning med få grater af profiler og rør af metal, ikke-jernholdigt metal, pladestål, metalplader og sandwichpaneler **uden gnistdannelse.**

- **Anvendelse af kølesmøremidler er ikke nødvendig.**
- **Efterbearbejdning ikke nødvendig.**
- **Lynhurtige snit.**

Metalrundsav Premium Super DRY Cutter 9435.

- **Ideel til savning af rør og profiler af rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller, kunststoffer og kompositmaterialer.**
- **Vibrationsdæmper af hensyn til høj sikkerhed og lang standtid.**
- **Præcist hurtigspændesystem til geringsnit.**
- **Fås med robust bordmonteringsstativ med længdeanslag (nr. 078238).**

Leveringsomfang:

Inklusive 1 × savklinge 90Z nr. 078237 str. 90 til stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller.

Bemærk:

Metalrundsav DRY MITER Cutter 9410ND til filigran savning i blødt og følsomt materiale kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	9435
maks. omdrejningstal	1400 min ⁻¹
Savklinge-Ø	355 mm
Maks. skæredybde 45°	102 mm
Netfrekvens	50 Hz
Maks. skæredybde 90°	140 mm
Vægt	25 kg
Effektforbrug	2400 W
Netspænding	230 V
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Sav

Tilbehør

HM-rundsavsklinge Drytec® Ø 355×25,4 mm Antal tænder 60	078237 60
HM-rundsavsklinge kun til INOX Ø 355×25,4 mm Antal tænder 90	078236 90
HM-rundsavsklinge Drytec® Ø 355×25,4 mm Antal tænder 72	078237 72
Monteringsstativ til nr. 078231 Type 600526	078238 600526
HM-rundsavsklinge Drytec® Ø 355×25,4 mm Antal tænder 90	078237 90