

Garant**GARANT Master Alu PickPocket HM- torusminiaturefræser HPC, DLC, Ø e8 DC/
R1: 10/0,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	206255 10/0,5
GTIN	4062406156251
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Skærlængde iht. DIN 6527.

Alle mål iht. DIN.

Tolerance: Skærradius $R_1 = \pm 0,01$ mm.**Anvendelse:**Særlig til **højhastighedsbearbejdning** ved **konstruktion af forme og værktøj** til **kopifræsning**.**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f_z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,12 mm
Afbalanceringsgrad med skaft	G 2,5 med HA
Tilspænding f_z til kopifræsning i aluminium, med korte spåner	0,14 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skærlængde L_c	22 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	30 mm
Samlet længde L	72 mm
Fristilling-Ø D_1	9,8 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm

Antal tænder Z	3
Skær-Ø D _c	10 mm
Skærradius R ₁	0,5 mm
Spiralvinkel	42 grader
Serie	Master Alu
Belægning	DLC
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	W
Tolerance, nom. Ø	e8
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Skafttolerance	h6
Farvering	gul
Produkttype	Torusfræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	550 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	450 m/min	N
PMMA akryl	egnet	200 m/min	N
PE-HD	egnet	160 m/min	N

PA 66	egnet	200 m/min	N
PEEK	egnet	150 m/min	N
PF 31	egnet	130 m/min	N
PVDF GF20	egnet	180 m/min	N
POM GF25	egnet	160 m/min	N
PA 66 GF30	egnet	150 m/min	N
PEEK GF30	egnet	130 m/min	N
PTFE CF25	egnet	160 m/min	N
Honeycomb, sandwich	betinget egnet	300 m/min	N
Cu	egnet	160 m/min	N
CuZn	egnet	200 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		
Services			

Skaftslibning Type HB

129100 HB