

**High-performance-fræser MFH mini, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/6mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 221960 32/6 |
| GTIN | 4960664741151 |
| Artikelklasse | 250 |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Samlet længde $L_{i alt}$ | 40 mm |
| Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Maks. skæredybde $a_{p maks}$ | 1 mm |
| Ø D_3 | 25 mm |
| Skær-Ø D_c | 32 mm |
| passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. |
| Antal skær Z | 6 |
| Holdegevind M | M16 |
| Indvendig køling | ja |
| Ramplinglængde L for α_{maks} | 23,3 mm |
| Cirkulær borefræsning Ø D_{min} | 57 mm |
| Ramplingvinkel α_{maks} | 0,74 grader |
| Cirkulær borefræsning Ø D_{maks} | 62 mm |
| Skaftudførelse | med gevind |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning |
| Fræseanvendelse | Plunge cutting |
| Fræseanvendelse | Ramping |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Kopifræser |

Tilbehør

| | |
|--------------|--------|
| Spændeskruer | 229713 |
|--------------|--------|