



High-performance-fræser MFH mini, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221960 25/4
GTIN	4960664741106
Artikelklasse	250

Teknisk beskrivelse

Holdegevind M	M12
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	35 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
Ø D_3	18 mm
Antal skær Z	4
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Skær-Ø D_c	25 mm
Indvendig køling	ja
Ramplinglængde L for α_{maks}	16,3 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	43 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	1,05 grader
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	48 mm
Skafudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning

Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------