

**CNMG 120412 Wiper, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250215 CA515
GTIN	4960664675388
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120412 Wiper CA515 Type: CA515
Spånbryder: WQ
Skæredybde a_p : 1 - 3,5 mm
Tilspænding f : 0,15 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 430 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 430 m/min
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Spånbryder	WQ
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	1 - 3,5 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning