


CNMM 160612, Type: CA515

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250497 CA515
GTIN	4960664675692
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMM 160612 CA515 Type: CA515

Spånbryder: PX

Skæredybde a_p : 1 - 11 mm

Tilspænding f : 0,25 - 0,9 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 430 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,25 - 0,9 mm/o
Spånbryder	PX
Hjørneradius	1,2 mm
Skæredybde a_p	1 - 11 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 430 m/min
Primær anvendelse	P
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 160612
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning