

**TMSERROR, M: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1645 M8
GTIN	4045197734907
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:****Med skæreansnit.****Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter.****Som nr. 132645. Toleranceklasse: ISO 2 6H****Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	8 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Gevindstigning	1,25 mm
Antal spånnoter	3
Skaftfirkant □	6,2 mm
Antal skær Z	3
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Kernehul-Ø	6,8 mm
Norm	DIN 371
Samlet længde L	90 mm

Gevinddybde	24 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M8
Indhold	10
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	4 m/min	M
CuZn	betinget egnet	12 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		

---

## Tilbehør

SpånbrydertapperHSS-E M M8

132645 M8