


**CNMG 190612, Type: CA515**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250383 CA515
GTIN	4960664675630
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CNMG 190612 CA515 Type: CA515

Spånbryder: PH

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 10 mm

Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 430 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	PH
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	1 - 10 mm
Tilspænding $f$	0,25 - 0,8 mm/o
Hjørneradius	1,2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 430 m/min
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190612
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning