

**CNMM 160616, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250498 CA515
GTIN	4960664675708
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMM 160616 CA515 Type: CA515
Spånbryder: PX
Skæredybde a_p : 1 - 11 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,9 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 430 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,25 - 0,9 mm/o
Hjørneradius	1,6 mm
Spånbryder	PX
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	1 - 11 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 430 m/min
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 160616
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning