

**CNMG 120412, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250372 CA515
GTIN	4960664675364
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120412 CA515 Type: CA515
Spånryder: PH
Skæredybde a_p : 1 - 10 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 430 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 430 m/min
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1,2 mm
Spånryder	PH
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning