

**CNMM 190616, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250504 CA515
GTIN	4960664675722
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMM 190616 CA515 Type: CA515

Spånbryder: PX

Skæredybde a_p : 1 - 11 mm

Tilspænding f : 0,25 - 0,9 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 430 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1 - 11 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,25 - 0,9 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 430 m/min
Hjørneradius	1,6 mm
Primær anvendelse	P
Spånbryder	PX
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 190616
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning