

**DNMG 1506 12, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250893 CA515
GTIN	4960664676736
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 1506 12 CA515 Type: CA515

Spånbryder: PH

Skæredybde a_p : 1 - 5 mm

Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 435 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 435 m/min
Hjørneradius	1,2 mm
Skæredybde a_p	1 - 5 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Spånbryder	PH
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 1506 12
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning