


DNMG 150604, Type: CA515

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250796 CA515
GTIN	4960664676644
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 150604 CA515 Type: CA515

Spånbryder: PS

Skæredybde a_p : 1 - 4 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,6 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 435 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Skæredybde a_p	1 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 435 m/min
Primær anvendelse	P
Spånbryder	PS
Hjørneradius	0,4 mm
Type	CA515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning