

**TNMG 160404, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251472 CA515
GTIN	4960664677474
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	PQ
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	105 - 510 m/min
Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning