

Garant

GARANT Master Steel FEED HM-trinbor, kan konfigureres fra 5 stk. og opefter, TiAlN, Nominelt Ø-område fra - til: 11,51-13,5mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	125041 11,51-13,5
GTIN	4062406159849
Artikelklasse	11E

Beskrivelse**Udførelse:**

Trin, færdigslebne i henhold til dine ønsker.

Til udførelse af borer og 90° forsænkning i ét arbejdsstrin, uden værktøjsskift.

3-skærsbor, specielt udviklet til brug med **meget høje tilspændinger**. Særlig velegnet til maskiner med højt effektforbrug og stabile bearbejdningsbetingelser. Diametertolerance, første trin: h7.

Bortolerance ($\varnothing D_1$): m7.

Tolerance, første trin ($\varnothing D_2$) h7.

Bemærk:

Nominel \varnothing og trinlængde kan konfigureres (kan vælges frit i området angivet i tabellen) og efter ønske.

Teknisk beskrivelse

Skaft- $\varnothing D_s$	14 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm ²	0,5 mm/o
$\varnothing D_2$ 2. Trin med fas h7	14 mm
Antal tænder Z	3
Samlet længde L	107 mm
Spånnotlængde L _c	60 mm
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Trinhøjde L ₁ min. - maks.	13,5 - 33 mm

Nominal $\varnothing D_c$	11,51 - 13,5 mm
Serie	Master Steel
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Tolerance, nom. \varnothing	m7
Spidsvinkel	145 grader
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Sænketrinvinkel	90 grader
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	grøn
Produkttype	Trinbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	40 m/min	S
GG	egnet	130 m/min	K
GGG	egnet	80 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		

