

HOLEX**HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC, TiAlN, Ø D: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1054 5
GTIN	4045197735782
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Til **skrubning og sletbearbejdning**.

Op til 1×D i hel længde **ved meget høje tilspændingsværdier** og meget rolig gang. Størrelse iht. **fabriksstandard**.

Som nr. 203054.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Indhold:

5 stk.

Teknisk beskrivelse

Skærlængde L_c	13 mm
Skær-Ø D_c	5 mm
Samlet længde L	57 mm
Antal tænder Z	4
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	17 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,2 mm

Skaft-Ø D_s	6 mm
Fristilling-Ø D_1	4,8 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,04 mm
Tolerance, nom. Ø	0 / -0,03
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 900 N/mm ²	0,03 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel	38 grader
Indhold	5
Serie	Pro Steel
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	grøn
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	80 m/min	M

GG (G)	egnet	250 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

Tilbehør

HOLEX Pro Steel HM-skrubfræserHPC Ø DC 5 mm

203054 5