

**WNMG 080404 Wiper, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252113 CA515
GTIN	4960664678679
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

WNMG 080404 Wiper CA515 Type: CA515

Spånbryder: WQ

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 1 - 3,8 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,6 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 435 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1 - 3,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 435 m/min
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Spånbryder	WQ
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm

Type	CA515
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning